## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# HD 1684.630 键控箱体 HD

状态: 2025/11/15 (来源: rittal.com/tw-zh)




#### HD 1684.630 - 键控箱体 HD

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案,带用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的聚硅氧密封件。符合卫生要求的六角快速锁定装置。







### 特征

	HD 1684.630
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm 螺旋塞不锈钢 密封件:硅树脂,符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm 密封件: 染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 配备键盘的顶盖 密封件和锁定装置(附带)
尺寸	宽度(前面): 100 mm 宽度(后面): 122 mm 前面高度: 280 mm 高度 后面: 302 mm 深度: 90 mm

© Rittal 2025 2

### 特征

间隔尺寸	60 mm
开口(数量 x Ø)	4 x 30.5 mm
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁	锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置 锁具数量: 4
	IP 66
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
	UL Type 13
包装单元	1件
净重	1.9
毛重	1.99
税率号	84879090
EAN	4028177995451

© Rittal 2025

### 特征

ETIM 9	EC002713	
ETIM 8	EC002713	
ECLASS 8.0	27180101	

© Rittal 2025 4