
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1686.600 键控箱体 HD

状态: 2025/12/8 (来源: rittal.com/tw-zh)




HD 1686.600 - 键控箱体 HD

为食品和饮料行业定制的箱体,带六个用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的硅胶密封条。符合卫生要求快速释放六角固定件。







特征

型号	HD 1686.600
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm 螺旋塞不锈钢 密封件:硅树脂,符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm 密封件: 染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 配备键盘的顶盖 密封件和锁定装置(附带)
尺寸	宽度(前面): 160 mm 宽度(后面): 182 mm 前面高度: 220 mm 高度 后面: 242 mm 深度: 90 mm

© Rittal 2025 2

特征

间隔尺寸	60 mm
开口(数量 x Ø)	6 x 22.5 mm
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁	锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置 锁具数量: 4
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 3 Type 3X Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	1件
净重	1.92
毛重	2.12
税率号	84879090
EAN	4028177965942

© Rittal 2025

特征

ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025

4