

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 2090.000

## 482.6 mm (19") 紧固件, 1 U

状态: 2026/5/23 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 2090.000 - 482.6 mm (19") 紧固件，1 U 带触点

紧固件用于一个 482.6 mm (19") 固定平面



## 特征

型号	DK 2090.000
型式	1 HE
产品描述	用于在 482.6 mm (19") 固定平面内简便旋紧扩装组件。轻易从内侧拉出至安装角轨并啮合。
您的获益	快速定位和安装取代各独立的浮动螺母 内置的触点接通用于电位均衡 预装件 1 U 支架带 3 个锁紧螺母（包括符合 EIA 310 的中间固定装置） 可多重拆卸和重复使用
材料	钢板
表面	镀锌
说明	Rittal 供应程序中的所有箱体已在其公差内准备就绪并用于 19" 紧固件。使用其他制造商的箱体无法保证正常运行。
尺寸	螺纹: M5
包装单元	24 件
净重	0.24 kg

# 特征

---

毛重	0.36 kg
税率号	73181900
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
产品描述	DK 482.6 mm (19") 紧固件 1 U (M5), 用于 19" 安装角轨和安装框架

---