Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AX 2260.950 AX3段式壁挂箱体


状态: 2025/12/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



AX 2260.950 - AX3段式壁挂箱体

三件式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度,提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统,箱体可适配多种应用场景。三件式结构有利于轻松进行维护。







特征

型号	AX 2260.950
型式	壁挂式箱体 IT
材料	壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
颜色	壁挂部件和可转动部分:RAL 7035 透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围	壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式19" 角轨 装饰型透明门 锁中间部分: 3 mm 双齿 透明门门锁设计:安全锁 3524 E 微型舒适型手柄
高度单位	9 U

© Rittal 2025

特征

尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 478 mm
	深度: 573 mm
安装深度	520 mm
可用尺寸	可用宽度: 502 mm
	可用高度: 417 mm
可转动部分的深度	416 mm
壁挂部件的深度	135 mm
锁具数量	1
铰链部分的承载力 (静态)	450 N
箱体/壁板(静态)承载能力	150 N
基本材料	钢板
锁	锁具规格: 微型舒适型手柄
	锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
包装单元	1件
净重	30
毛重	32.6
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177983397
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025

批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025

4