Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AX 2261.240 AX3段式壁挂箱体


状态: 2025/12/5 (来源: rittal.com/tw-zh)




AX 2261.240 - AX3段式壁挂箱体

三件式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度,提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统,箱体可适配多种应用场景。三件式结构有利于轻松进行维护。







特征

型号	AX 2261.240
型式	壁挂式箱体IT
材料	壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm 检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面	粉末涂层
颜色	壁挂部件和可转动部分:RAL 7035 透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
供货范围	壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在 前面的固定式19" 角轨 装饰型透明门 锁中间部分: 3 mm 双齿 透明门门锁设计:安全锁 3524 E
	微型舒适型手柄

© Rittal 2025

特征

宽度: 600 mm
高度: 612 mm
深度: 473 mm
420 mm
可用宽度: 502 mm
可用高度: 551 mm
316 mm
135 mm
1
600 N
200 N
钢板
锁具规格: 微型舒适型手柄
锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
1件
1件 34
34
34.833
34.833 类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
34.833 类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 94032080
34.833 类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 94032080 4028177983366

© Rittal 2025 3

批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025

4