

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.555 AX3段式壁挂箱体

状态: 2026/6/18 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.555 - AX3段式壁挂箱体 带 Blue e+ 出风过滤器

三段式 AX 壁挂式箱体的交付方案降低了复杂度，提高了灵活性。得益于 AX/VX 模块化系统，箱体可适配多种应用场景。三段式结构有利于轻松维护。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | AX 2261.555 |
| 型式 | 壁挂式箱体 IT |
| 材料 | 壁挂部件和可转动部分：钢板，1.5 mm 检视窗用透明片：单片安全玻璃，3 mm |
| 表面 | 粉末涂层 |
| 颜色 | 壁挂部件和可转动部分：RAL 7035 透明门：RAL 7035/7015（瓦灰色） |
| 供货范围 | 壁挂部件：封闭式封盖板，上方和下方 用于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前面的固定式19" 角轨 装饰型透明门 透明门门锁设计：安全锁 3524 E 锁中间部分：3 mm 双齿 2 个 Blue e+ 出风过滤器 3238.300（随机散装提供） 微型舒适型手柄 |

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 高度单位 | 15 U |
| 尺寸 | 宽度: 600 mm 高度: 745 mm 深度: 573 mm |
| 安装深度 | 520 mm |
| 可用尺寸 | 可用宽度: 502 mm 可用高度: 684 mm |
| 可转动部分的深度 | 416 mm |
| 壁挂部件的深度 | 135 mm |
| 锁具数量 | 1 |
| IK 编码 | IK08 |
| 铰链部分的承载力 (静态) | 750 N |
| 箱体/壁板 (静态) 承载能力 | 250 N |
| 基本材料 | 钢板 |
| 锁 | 锁具规格: 微型舒适型手柄 锁芯: 安全锁芯, 锁号 3524 E |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | 防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部 |
| 税率号 | 94032080 |
| 产品描述 | AX 壁挂式箱体, 3 件式, 带 Blue e+ 出风过滤器, 宽 x 高 x 深: 600 x 745 x 573 mm, 15 U, 壁板: 上下封闭法兰板, 带迷你舒适型手柄 |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|

批准

解释

符合性声明