

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000

连接件

状态: 2026/4/5 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2368.000 - 连接件 用于模块化信号柱

可选用管安装、壁挂式安装或底部安装，配有光学元件封盖。

特征

型号	SG 2368.000
型式	用于管安装
产品描述	可选用管安装、壁挂式安装或底部安装。连接元件中的螺钉接线端子。配有光学元器件封盖。根据 VDE 要求进行防接触保护。
您的获益	通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
作用方式	用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料	聚酰胺箱体
颜色	黑色
直径	70 mm
额定相间冲击耐受电压	2500 V 交流
额定绝缘电压	250 V 交流
Signal pillar	模块化
尺寸	高度: 43 mm
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	防护等级 IP 54
额定工作电压	12 V - 240 V (交流/ 直流)
包装单元	1 件
净重	0.11 kg
毛重	0.115 kg

特征

税率号	85369095
ECLASS 8.0	27371232
产品描述	连接件 用于管安装

批准

批准	UL + C-UL (listed) UR
----	--------------------------
