


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2370.520 LED 闪光灯元件

状态: 2026/1/31 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2370.520 - LED 闪灯元件 用于模块化信号柱

通过优化的棱镜技术实现 360° 信号发射，可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。

特征

| | |
|-------------------------|---|
| 型号 | SZ 2370.520 |
| 型式 | LED 闪灯元件 |
| 产品描述 | 通过优化的棱镜技术达到 360° 信号反射。可能的级数 = 在相同电压下，5 个元件。 |
| 您的获益 | 通过卡口式连接进行简单的安装和接触。 相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。 有不同颜色和电压的元件可供使用。 闪烁和闪光元器件，包括照明灯泡，可直接使用。 |
| 作用方式 | 用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构 |
| 材料 | 聚酰胺箱体 球形罩：透明聚碳酸酯 |
| 颜色 | 黄色 |
| 直径 | 70 mm |
| 额定相间冲击耐受电压 | 2500 V 交流 |
| 额定绝缘电压 | 250 V 交流 |
| 尺寸 | 高度: 56 mm |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 如果封口罩盖或声学元件装在上面，防护等级为 IP 54 |
| 额定工作电压 | 24 V (交流/直流) |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.07 |

特征

| | |
|------------|---------------|
| 毛重 | 0.083 |
| 税率号 | 94054990 |
| EAN | 4028177656475 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

批准

| | |
|----|--------------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) UR |
|----|--------------------------|