


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.571 LED 闪灯元件

状态: 2026/2/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2370.571 - LED 闪灯元件 用于模块化信号柱

通过优化的棱镜技术形成 360° 信号反射

特征

型号	SG 2370.571
型式	LED 闪灯元件
您的获益	通过卡口式连接进行简单的安装和接触。 通过优化的棱镜技术形成 360° 信号反射 相同电压下可进行最多 5 个元器件的设置。 有不同颜色和电压的元件可供使用。
作用方式	用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
材料	聚酰胺箱体 球形罩：透明聚碳酸酯
颜色	黄色
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	如果封口罩盖或声学元件装在上面，防护等级为 IP 65
额定工作电压	230 V
包装单元	1 件
净重	0.073
毛重	0.074
税率号	85311095
EAN	4028177953680
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232

特征

ECLASS 8.0

27371220

批准

批准

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明