

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.100

LED 紧装式信号柱

状态: 2026/6/1 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.100 - LED 紧装式信号柱

LED 灯具有极高的使用寿命、低安装费用以及仓储成本。

特征

型号	SG 2372.100
型式	3 级, 红色、黄色、绿色
产品描述	反射角: 3 x 120°, 供货状态: 长亮。可通过 SPS 控制闪光功能
您的获益	完成布线连接的完整解决方案 结构高度低 LED 具有更长使用寿命 安装费用低, 仓储成本少
电缆导入	最小电缆直径: 3 mm 最大电缆直径: 6.5 mm
直径	72 mm
接线方式	螺钉接线端子
照明灯泡	LED 发光二极管显示
额定绝缘电压	< 60 V 直流
尺寸	高度: 177 mm
工作温度范围	-20 °C...70 °C
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 65
额定工作电压	24 V 24 V (直流)
包装单元	1 件
净重	0.339 kg

特征

毛重	0.34 kg
税率号	85318070
ECLASS 8.0	27371230
产品描述	SZ 信号柱子 LED 紧凑型

批准

批准	UR
解释	符合性声明 符合性声明 UK
