

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.101
信号柱 3 重 LED 灯

状态: 2026/2/19 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.101 - 信号柱 3 重 LED 灯

对于机器和自动化过程中的即时检测故障和运行状态，威图提供了灵活的信号柱系列，以满足各种应用。如果三种标准信号颜色就够了，那么即插即用的三色 LED 信号柱系统就是理想选择。

特征

| | |
|-------------------------|--|
| 型号 | SG 2372.101 |
| 型式 | 用于管安装 |
| 您的获益 | 完成布线连接的完整解决方案 LED 灯管使用寿命长（至少 100,000 小时，因此免维护） 安装费用低，仓储成本少 |
| 技术数据 | 3 级，红色、黄色、绿色 传动角：3 x 120° |
| 电缆导入 | 最小电缆直径: 3 mm 最大电缆直径: 6.5 mm |
| 接线方式 | 弹簧接线端子 |
| 照明灯泡 | LED 发光二极管显示 |
| 尺寸 | 高度: 211.5 mm |
| 工作温度范围 | -20 °C...50 °C |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 65 |
| 额定工作电压 | 24 V |
| 螺纹 | M12 x 1.5 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.25 kg |
| 毛重 | 0.308 kg |

特征

| | |
|------------|--|
| 税率号 | 85318070 |
| ETIM 9 | EC001042 |
| ETIM 8 | EC001042 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| 产品描述 | SG signal pillar, LED compact for tube |

批准

| | |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
|----|--------------------|
