

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2372.130

## LED 紧装式信号柱

状态: 2025/12/21 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

# SG 2372.130 - LED 紧装式信号柱

LED 灯具有极高的使用寿命、低安装费用以及仓储成本。

## 特征

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 型号                       | SG 2372.130  |
| 型式                       | 1 极, 红色  |
| 产品描述                     | 反射角: 3 x 120°, 供货状态: 长亮。可通过 SPS 控制闪光功能                 |
| 您的获益                     | 完成布线连接的完整解决方案<br>结构高度低<br>LED 具有更长使用寿命<br>安装费用低, 仓储成本少 |
| 电缆导入                     | 最小电缆直径: 3 mm<br>最大电缆直径: 6.5 mm                         |
| 直径                       | 72 mm  |
| 接线方式                     | 螺钉接线端子   |
| 照明灯泡                     | LED 发光二极管显示  |
| 额定绝缘电压                   | < 60 V 直流  |
| 尺寸                       | 高度: 107 mm   |
| 工作温度范围                   | -20 °C...70 °C   |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | IP 65  |
| 额定工作电压                   | 24 V<br>24 V (直流)                                      |
| 包装单元                     | 1 件  |
| 净重                       | 0.219  |

## 特征

---

|            |               |
|------------|---------------|
| 毛重         | 0.233         |
| 税率号        | 85311095      |
| EAN        | 4028177490130 |
| ECLASS 8.0 | 27371230      |

## 批准

---

|    |                   |
|----|-------------------|
| 批准 | UR                |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK |