

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

白炽灯

状态: 2026/4/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - 白炽灯 用于持续发光元件

配有 BA 15d 底座。

特征

型号	SG 2374.070
产品描述	配有 BA 15d 底座
您的获益	通过卡口式连接进行简单的安装和接触。
作用方式	用连接件、光学元件、声学元件、白炽灯和显示板可实现一个模块化结构
消耗功率 (大约)	5 W
额定相间冲击耐受电压	286 V 交流
额定绝缘电压	2000 V 交流
额定工作电压	260 V
包装单元	3 件
净重	0.021 kg
毛重	0.024 kg
税率号	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
产品描述	白炽灯 230V 5W (每包 3)