

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2384.010

键控箱体

状态: 2026/2/8 (来源: [ittel.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2384.010 - 键控箱体 不锈钢

键盘箱体，不锈钢 1.4301 (AISI 304)，带键盘开口 22.5 mm。防护等级：IP 66。

特征

型号	SM 2384.010
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304) ，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 240
供货范围	箱体配有箱盖 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 100 mm 高度: 100 mm 深度: 90 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
间隔尺寸	60 mm
开口 (数量 x Ø)	1 x 22.5 mm
锁	锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口 锁具数量: 2
电缆导入 (数量 x 直径)	1
公制敲落孔数量	1

特征

基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
净重	0.68
毛重	0.72
税率号	94039910
EAN	4028177529403
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

解释	符合性声明 符合性声明 UK
----	-------------------