## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SM 2384.010 键控箱体

状态: 2025/12/7 (来源: rittal.com/tw-zh)



## SM 2384.010 - 键控箱体 不锈钢

键盘箱体,不锈钢 1.4301 (AISI 304),带键盘开口 22.5 mm。防护等级: IP 66。

#### 特征

型号	SM 2384.010
材料	箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密 封圈
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 240
供货范围	箱体配有箱盖 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 100 mm 高度: 100 mm 深度: 90 mm
箱盖材料厚度	1.25 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
间隔尺寸	60 mm
开口 (数量 x Ø)	1 x 22.5 mm
锁	锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口 锁具数量: 2
电缆导入(数量 x 直径)	1
公制敲落孔数量	1

© Rittal 2025

2

### 特征

基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1件
净重	0.68
毛重	0.72
税率号	94039910
EAN	4028177529403
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

解释 符合性声明 符合性声明 UK

© Rittal 2025