

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2394.210

安装轨用于内部扩装 AX

状态: 2026/5/23 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2394.210 - 安装轨用于内部扩装 AX

用于安装在箱体内，不进行机械加工。安装可以在侧面和顶盖区域进行。为例如 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨、14 x 39 mm VX 带法兰冲孔轨、控制柜灯具、门定位开关、门制动器、VX 电缆夹导轨和安装导轨创造额外的安装面。



特征

| | |
|------|--|
| 型号 | AX 2394.210 |
| 产品描述 | 用于安装在箱体内，不进行机械加工。可安装在侧面、底部和顶部的柜体内凸轮上。有 2 排模数孔，为下述附件创造额外的安装区域，如：14 x 39 mm 带法兰冲孔轨、机柜灯具、门位开关、门制动器、电缆软管夹。 |
| 您的获益 | 用于 AX 的系统模块 与 VX25 系统附件兼容 无需钻孔即可完成安装，节省时间 箱体的防护等级保持不变（无需额外开孔） 自动电位平衡 承重力和稳定性提高 |
| 材料 | 钢板 |
| 表面 | 镀锌 |
| 供货范围 | 安装轨用于内部扩装 AX 适配器 包括固定件 |

特征

| | |
|------------|---|
| 说明 | 安装 LED 系统照明灯时，需要使用 23 x 64 mm VX 带法兰冲孔轨或用于内部扩装的安装支架 |
| 适用于 | 箱体类型: AX 深度: = 210 mm |
| 包装单元 | 4 件 |
| 净重 | 0.8 kg |
| 毛重 | 0.9 kg |
| 税率号 | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | AX 内部扩装用轨，针对 210 mm 的深度 |