

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.601

# 聚酰胺电缆固定螺栓

状态: 2026/7/9 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.601 - 聚酰胺电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

## 特征

型号	SZ 2411.601
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	聚酰胺 6 密封件：CR/NBR
颜色	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟）
尺寸	高度: 22 mm
螺纹	M12 x 1.5
螺纹长度	8 mm
最小电缆直径	3 mm
最大电缆直径	6.5 mm
工作温度范围	-30 °C...100 °C
torque	1.8 Nm
扳手开口宽度	15 mm
尺寸	螺纹: M12 x 1.5 螺纹长度: 8 mm
机型检定符合 UL 50E 认证标准	Type 4X
包装单元	50 件

## 特征

---

净重	0.05 kg
毛重	0.22 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	SZ 电缆固定螺栓, 聚酰胺, 规格: M12x1,5, 用于电缆直径 $\varnothing$ 3-6.5 mm

## 批准

---

批准	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
解释	符合性声明 符合性声明 UK