

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.671**

**聚酰胺电缆固定螺栓**

状态: 2026/3/3 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.671 - 聚酰胺电缆固定螺栓

集成接线片，确保可靠的紧固和应力释放，以保护电缆。

## 特征

型号	SZ 2411.671
您的获益	连接螺栓和锁紧螺母一起放置在一个包装单元内，由此节省了附加订购费用和存储场地。 夹紧垫片通过均匀紧固和应力释放来保护线缆
材料	聚酰胺 6 密封件：CR/NBR
颜色	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	防护等级 IP 68（5 bar，30 分钟）
尺寸	高度: 53 mm
螺纹	M63 x 1.5
螺纹长度	18 mm
最小电缆直径	34 mm
最大电缆直径	44 mm
工作温度范围	-30 °C...100 °C
torque	25 Nm
扳手开口宽度	65 mm
尺寸	螺纹: M63 x 1.5 螺纹长度: 18 mm

## 特征

---

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 Type 4X 类型 12 UL Type 13
包装单元	3 件
净重	0.372 kg
毛重	0.375 kg
税率号	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
产品描述	SZ 电缆固定螺栓, 聚酰胺, 规格: M63x1,5, 用于电缆直径 $\varnothing$ 34-44 mm

---

## 批准

---

批准	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
解释	符合性声明 符合性声明 UK

---