


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.316

薄带接地件

状态: 2026/2/24 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.316 - 薄带接地件

铜镀锌，有不同的长度和横截面，带有压制触点套管，在高频时对抗电流表面效应，具有高度灵活的连接方式。



特征

| | |
|------------|---|
| 型号 | SZ 2412.316 |
| 产品描述 | 铜镀锌，有不同的长度和横截面，带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应，同时具有高度灵活的连接可能性。 |
| 横截面 | 16 mm ² |
| 连接 | M8 – M8 |
| 说明 | 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。 |
| 尺寸 | 长度: 300 mm |
| 包装单元 | 10 件 |
| 净重 | 0.42 kg |
| 毛重 | 0.52 kg |
| 税率号 | 74198010 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| 产品描述 | SZ 薄带接地件, 规格: M8, 用于直径 16 mm ² |

批准

批准

UL + C-UL (listed)