Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2412.325 薄带接地件

状态: 2025/12/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2412.325 - 薄带接地件

铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管,在高频时对抗电流表面效应,具有高度灵活的连接方式。





特征

SZ 2412.325
铜镀锌,有不同的长度和横截面,带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应,同时具有高度灵活的连接可能性。
25 mm ²
M8 – M8
请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
长度: 300 mm
10 件
0.75
0.788
74198010
4028177022607
EC000839
EC000839

© Rittal 2025

2

特征

ECLASS 8.0 27062302

批准

批准

UL + C-UL (listed)