

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2412.325

薄带接地件

状态: 2026/7/5 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2412.325 - 薄带接地件

铜镀锌，有不同的长度和横截面，带有压制触点套管，在高频时对抗电流表面效应，具有高度灵活连接方式。



特征

型号	SZ 2412.325
产品描述	铜镀锌，有不同的长度和横截面，带有压制触点套管。扁平接地带在高频时能抗电流表面效应，同时具有高度灵活连接可能性。
横截面	25 mm ²
连接	M8 – M8
说明	请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
尺寸	长度: 300 mm
包装单元	10 件
净重	0.75 kg
毛重	0.788 kg
税率号	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

特征

产品描述

SZ 薄带接地件, 规格: M8, 用于直径 25 mm²

批准

批准

UL + C-UL (listed)