

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

压力平衡封闭塞

状态: 2026/1/10 (来源: rittal.com/tw-zh)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2459.500 - 压力平衡封闭塞

由聚酰胺制成的压力平衡封闭塞，带有集成密封隔膜，特别适合用于处在气候多变的环境中（例如安装在室外时）的外壳。

特征

型号	SZ 2459.500
产品描述	特别是当箱体承受不断变化的气候条件时，封闭的箱体内部可因压差而形成冷凝水。内置的密封隔膜在很大程度上阻止这种压差的形成，并因此防止形成冷凝水，还能防止外部湿气侵入。应安装在垂直平面，以避免受到污染。
技术数据	70 毫巴压差下的空气流量最高为 120 升/小时 连接螺纹 M12 x 1.5 可安装在厚度最大为 4 mm 的材料中
材料	聚酰胺
颜色	与 RAL 9005 类似
供货范围	包括锁紧螺母
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 4 Type 4X
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准	IP 68 IP X8
包装单元	5 件
净重	0.015
毛重	0.02
税率号	39269097

特征

EAN 4028177516960

ETIM 9 EC002009

ETIM 8 EC002009

ECLASS 8.0 27180715

批准

批准 UR + C-UR (recognized)