

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2459.500

压力平衡封闭塞

状态: 2026/6/24 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2459.500 - 压力平衡封闭塞

由聚酰胺制成的压力平衡封闭塞，带有集成密封隔膜，特别适合用于处在气候多变的环境中（例如安装在室外时）的外壳。

特征

| | |
|--------------------------|---|
| 型号 | SZ 2459.500 |
| 产品描述 | 特别是当箱体承受不断变化的气候条件时，封闭的箱体内部可因压差而形成冷凝水。内置的密封隔膜在很大程度上阻止这种压差的形成，并因此防止形成冷凝水，还能防止外部湿气侵入。应安装在垂直平面，以避免受到污染。 |
| 技术数据 | 70 毫巴压差下的空气流量最高为 120 升/小时 连接螺纹 M12 x 1.5 可安装在厚度最大为 4 mm 的材料中 |
| 材料 | 聚酰胺 |
| 颜色 | 与 RAL 9005 类似 |
| 供货范围 | 包括锁紧螺母 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 4 Type 4X |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 68 IP X8 |
| 包装单元 | 5 件 |
| 净重 | 0.015 kg |
| 毛重 | 0.02 kg |
| 税率号 | 39269097 |

特征

| | |
|------------|---------------------|
| ETIM 9 | EC002009 |
| ETIM 8 | EC002009 |
| ECLASS 8.0 | 27180715 |
| 产品描述 | SZ P控制杆手柄 (pk of 5) |

批准

| | |
|----|------------------------|
| 批准 | UR + C-UR (recognized) |
|----|------------------------|