# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2500.114 LED 系统灯具

状态: 2025/12/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SZ 2500.114 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯! 创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。





#### 特征

型号	SZ 2500.114
型式	无插座
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	无插座
材料	灯具主体:挤压成型铝 灯罩:聚碳酸酯 灯端头:PC-ABS
颜色	箱体: RAL 7016
供货范围	固定螺钉
额定功率	7 W

© Rittal 2025 2

# 特征

连接方式	供电,2极
	通道布线,2 极
	门位置开关
防护等级	II(防护绝缘隔离)
灯具安装类型	用螺钉固定
	卡脚固定
	磁性固定件(附件)
安装可能性	为了安装到 AX 紧凑型控制机柜中,则需要用于 AX 内部扩装的轨道
	和安装角
	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	600 lm
照明颜色	4000 K(中性白)
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 337 mm
	高度: 55 mm
	深度: 23 mm
工作温度范围	-20 °C55 °C
额定工作电压	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1件
	0.36
毛重	0.362
税率号	94054990
EAN	4028177920545
E-Number Sweden	E3465305

© Rittal 2025 3

# 特征

ETIM 9	EC000321	
ETIM 8	EC000321	
ECLASS 8.0	27189241	

# 批准

批准	UL
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

4