Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.220 LED 系统灯具

状态: 2025/11/15 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2500.220 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯! 创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。





特征

型号	SZ 2500.220
型式	无插座
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	90° 旋转连接器 调整照明分布
材料	灯具主体:挤压成型铝 灯罩:聚碳酸酯 灯端头:PC-ABS
颜色	箱体:RAL 7016
供货范围	固定螺钉
额定功率	11 W

© Rittal 2025 2

特征

连接方式	供电,2 极
	通道布线,2 极
	门位置开关
防护等级	III (SELV)
灯具安装类型	用螺钉固定
	卡脚固定
	磁性固定件(附件)
安装可能性	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	900 lm
照明颜色	4000 K(中性白)
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 437 mm
	高度: 75 mm
	深度: 23 mm
工作温度范围	-20 °C55 °C
额定工作电压	24 V (直流)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1件
净重	0.394
毛重	0.54
税率号	94054990
EAN	4028177806979
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

© Rittal 2025

批准

批准	CQC
	cQc-ccc
	ENEC
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4