## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.314 LED 系统灯具

状态: 2025/11/8 (来源: rittal.com/tw-zh)



### SZ 2500.314 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯! 创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。





### 特征

型号	SZ 2500.314
型式	带插座,带运动传感器
您的获益	整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用
型式	移动报警器 插座 90° 旋转连接器 调整照明方向 调整照明分布
材料	灯具主体: 挤压成型铝 灯罩: 聚碳酸酯 灯端头: PC-ABS
颜色 ————————————————————————————————————	箱体: RAL 7016 固定螺钉

© Rittal 2025 2

### 特征

额定功率	13 W
连接方式	供电,3 极
	通道布线,3 极
Motion detector	是的
Overvoltage category	II
防护等级	II(防护绝缘隔离)
灯具安装类型	用螺钉固定
	卡脚固定
Rated impulse withstand voltage,	2500 V 交流
phase to earth	
额定绝缘电压	300 V 交流
安装可能性	直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上
光通量	1,200 lm
照明颜色	4000 K(中性白)
说明	连接附件需要单独订购
尺寸	宽度: 437 mm
	高度: 85 mm
	深度: 44 mm
工作温度范围	-20 °C55 °C
插座	USA/CDN(型号 B,NEMA 5-15)
额定工作电压	100 V - 125 V, 1∼, 50 Hz/60 Hz
插座规格	USA/CDN(型号 B,NEMA 5-15)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 20
包装单元	1件

© Rittal 2025

### 特征

净重	0.6
毛重	0.684
税率号	94054990
EAN	4028177811287
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

### 批准

批准	ENEC UL
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4