

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.320 LED 系统灯具

状态: 2026/4/9 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.320 - LED 系统灯具

系统 LED 灯 - 专用于开关柜的第一个灯！创新 LED 照明技术可为至下一个转角的区域提供更佳照明。



特征

| | |
|------|---|
| 型号 | SZ 2500.320 |
| 型式 | 带运动传感器 |
| 您的获益 | 整体控制柜中的完美照明 可选通过夹紧固定装置、拧紧固定装置或磁性附着 一种配置适用所有应用 |
| 型式 | 移动报警器 90° 旋转连接器 调整照明方向 调整照明分布 |
| 材料 | 灯具主体：挤压成型铝 灯罩：聚碳酸酯 灯端头：PC-ABS |
| 颜色 | 箱体：RAL 7016 |
| 供货范围 | 固定螺钉 |

特征

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 额定功率 | 13 W |
| 连接方式 | 供电, 2 极 通道布线, 2 极 |
| Motion detector | 是的 |
| 防护等级 | III (SELV) |
| 灯具安装类型 | 用螺钉固定 卡脚固定 磁性固定件 (附件) |
| 安装可能性 | 直接安装在带 25mm 模数孔的机柜型材上 |
| 光通量 | 1,200 lm |
| 照明颜色 | 4000 K (中性白) |
| 说明 | 连接附件需要单独订购 |
| 尺寸 | 宽度: 437 mm 高度: 85 mm 深度: 37 mm |
| 工作温度范围 | -20 °C...55 °C |
| 额定工作电压 | 24 V - 56 V (直流) |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 20 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.488 kg |
| 毛重 | 0.65 kg |
| 税率号 | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |

特征

ECLASS 8.0

27189241

产品描述

SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor

批准

批准

30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明
符合性声明 UK