

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.711

插座盒

状态: 2026/2/14 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2500.711 - 插座盒 用于LED 系统灯具

该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。



## 特征

型号	SZ 2500.711
产品描述	该插座盒与 LED 系统灯具组合使用可以作为灵活的模块系统用于全球应用。
您的获益	具有与 LED 系统灯具相同的连接附件 带 LED 系统灯具，可级联 可灵活地安装在整个机柜中和管状门框上 以符合人体工程学原理的方式将插座盒固定到平面上 由于采用简单的连接技术且集成到 LED 系统灯具的电源电路中，无需额外的布线工作
材料	塑料
颜色	RAL 7016
供货范围	包括固定件
连接方式	供电，3 极 通道布线，3 极
说明	根据应用而定，需要贯通布线或 3 极馈电

## 特征

---

尺寸	宽度: 163 mm 高度: 68 mm 深度: 43.5 mm
工作温度范围	-20 °C...55 °C
插座	GB (型号 G, BS 1363)
额定工作电压	195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
包装单元	1 件
净重	0.275
毛重	0.281
税率号	85366990
EAN	4028177956889
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

---

## 批准

---

解释	符合性声明
----	-------

---