Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2503.020 墙壁固定支架

状态: 2025/12/13 (来源: rittal.com/tw-zh)



AX 2503.020 - 墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL

即使在狭窄的空间内,也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。





特征

型号	AX 2503.020
产品描述	即使在狭窄的空间内,也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。
您的获益	使用自攻螺栓从后面直接将螺栓连接在固定在箱体的通道中
	只需将墙壁固定支架与墙壁上的预装螺栓相连即可
	不同的安装位置允许墙壁安装支架可在现场根据当地情况进行调整
	除自攻钉之外,也可以选择使用螺栓和螺母从内部固定。
	如果是动态应用,则可以用一个螺母进行固定
材料	钢板,镀锌
供货范围	墙壁固定支架
	封盖板
	包括固定件
离墙壁的间距	40 mm

© Rittal 2025

特征

适用于	箱体类型: AX 钢板
	KX 钢板
	AX IT
	EL
	AX3段式壁挂箱体
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 3R
	Type 4
	类型 12
包装单元	4 件
净重	0.56
毛重	0.568
本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	83025000
EAN	4028177938274
E-Number Sweden	E3465270
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

批准

批准 DNV-GL UL + C-UL - FTTA