

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AX 2503.020

## 墙壁固定支架

状态: 2026/5/12 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2503.020 - 墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL

即使在狭窄的空间内，也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。



## 特征

型号	AX 2503.020
产品描述	即使在狭窄的空间内，也可轻松完成壁挂式箱体的单人安装。
您的获益	使用自攻螺栓从后面直接将螺栓连接在固定在箱体的通道中 只需将墙壁固定支架与墙壁上的预装螺栓相连即可 不同的安装位置允许墙壁安装支架可在现场根据当地情况进行调整 除自攻钉之外，也可以选择使用螺栓和螺母从内部固定。 如果是动态应用，则可以用一个螺母进行固定
材料	钢板，镀锌
供货范围	墙壁固定支架 封盖板 包括固定件
离墙壁的间距	40 mm

## 特征

---

适用于	箱体类型: AX 钢板 KX 钢板 AX IT EL AX3段式壁挂箱体
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 4 类型 12
包装单元	4 件
净重	0.56 kg
毛重	0.568 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	SZ 墙壁固定支架, 用于 AX 和 KX 钢板, 墙壁间距: 40 mm

---

## 批准

---

批准	DNV UL + C-UL - FTTA
----	-------------------------