



SZ 2506.120

插座

状态: 2026/2/5 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2506.120 - 插座

安装在符合 EN 60 715 要求的支承轨 TS 35/7.5 和 TS 35/15 上，螺钉接线端子统一在一侧。

特征

型号	SZ 2506.120
产品描述	用于安装在支承轨 TS 35/7.5 和 TS 35/15，根据 EN 60 715。螺钉接线端子统一在一侧。外壳宽度 45 mm。
材料	聚酰胺
颜色	灰色
额定电压	250 V 交流
额定电流 (最大)	16 A
插座	D，带保护接地触点 (型号 F, CEE 7/3)
包装单元	2 件
净重	0.15
毛重	0.166
税率号	85366990
EAN	4028177935600
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

批准

批准

批准

VDE

解释

符合性声明