Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SZ 2561.200

状态: 2025/11/4 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2561.200 - 配备公制敲落孔,用于 AX

简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。







特征

SZ 2561.200
32 2301.200
简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固
框架用于直接安装模块化电缆套管。
塑料,根据 UL 94-V0
RAL 7035
1 个矩形切口容纳 10 个小密封插入件
2
可在各箱体中获知各法兰板大小分类
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度: 256 mm
	深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸:1
工作温度范围	-40 °C80 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
Number knockouts	2
	1
	2
	1
	2
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
包装单元	1件
净重	0.24
毛重	0.25
税率号	39269097
EAN	4028177938397
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025

批准

批准

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025