Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2561.300 塑料电缆盖板

状态: 2025/12/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2561.300 - 塑料电缆盖板 配备隔膜,用于 AX

只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。

特征

型号	SZ 2561.300
产品描述	只能用一尖头插入塑料中,然后将电缆穿通拉过。
材料	塑料,根据 UL 94-V0
颜色	与 RAL 7035 类似
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
尺寸	宽度: 256 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 1
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
电缆导入数量和最小/最大直径 (mm)	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
包装单元	1件
净重	0.36
毛重	0.365
税率号	39269097

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177935693
E-Number Sweden	E3465288
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

批准

批准 UL + C-UL - FTTA