

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

金属封盖板

状态: 2026/2/10 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔，用螺丝刀简单贯穿，安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

特征

型号	SZ 2562.100
产品描述	用于电缆固定螺栓的孔，可用螺丝刀简单地击穿穿通。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
尺寸	宽度: 339 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	安装在底部规定位置时，防护等级为 IP 66
Number knockouts	2 5 13 2 2

特征

Metric diameter	M16 M20 M25 M32 M40
包装单元	1 件
净重	0.5
毛重	0.62
税率号	73079100
EAN	4028177390867
E-Number Sweden	E3404796
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421