

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

金属封盖板

状态: 2026/5/22 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔，用螺丝刀简单贯穿，安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

特征

| | |
|-------------------------|--|
| 型号 | SZ 2562.100 |
| 产品描述 | 用于电缆固定螺栓的孔，可用螺丝刀简单地击穿穿通。 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 公制敲落孔数量 | 2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| 尺寸 | 宽度: 339 mm 深度: 149 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AE |
| 封盖板 | 尺寸: 4 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 安装在底部规定位置时，防护等级为 IP 66 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.5 kg |
| 毛重 | 0.62 kg |
| 税率号 | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |

特征

ETIM 8

EC000211

ECLASS 8.0

27142421

产品描述

SZ 金属平板, PRE P无CHED