Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100 金属封盖板

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2562.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔,用螺丝刀简单贯穿,安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

特征

<u></u> 型号	SZ 2562.100
产品描述	用于电缆固定螺栓的孔,可用螺丝刀简单地击穿穿通。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M16
	5 x M20
	13 x M25
	2 x M32
	2 x M40
尺寸	宽度: 339 mm
	深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AE
 封盖板	尺寸: 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	安装在底部规定位置时,防护等级为 IP 66
Number knockouts	2
	5
	13
	2
	2

© Rittal 2025 2

特征

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
包装单元	1件
净重	0.5
毛重	0.62
税率号	73079100
EAN	4028177390867
E-Number Sweden	E3404796
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025