

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

状态: 2026/2/11 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。



特征

| | |
|--|---|
| 型号 | SZ 2562.200 |
| 产品描述 | 简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。 |
| 材料 | 塑料，根据 UL 94-V0 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 个矩形切口容纳 10 个小密封插入件 |
| Number of rectangular cutouts | 3 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 公制敲落孔数量 | 3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32 |

特征

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 尺寸 | 宽度: 339 mm 深度: 149 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AX |
| 封盖板 | 尺寸: 2 |
| 工作温度范围 | -40 °C...80 °C |
| 防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 | 在按照规定安装时, 防护等级为 IP 66 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 类型 12 |
| Number knockouts | 3 2 3 3 2 |
| Metric diameter | M12 M16 M20 M25 M32 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.3 |
| 毛重 | 0.332 |
| 税率号 | 39269097 |
| EAN | 4028177938403 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

批准

批准

UL + C-UL - FTTA