

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.300

## 塑料电缆盖板

状态: 2026/1/26 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.300 - 塑料电缆盖板 配备隔膜，用于 AX

只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。

## 特征

型号	SZ 2562.300
产品描述	只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。
材料	塑料，根据 UL 94-V0
颜色	与 RAL 7035 类似
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
尺寸	宽度: 339 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 2
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时，防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
电缆导入数量和最小/最大直径 (mm)	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
包装单元	1 件
净重	0.495
毛重	0.5
税率号	39269097

## 特征

---

EAN 4028177935716

---

E-Number Sweden E3465289

---

ETIM 9 EC000211

---

ETIM 8 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421

## 批准

---

批准 UL + C-UL - FTTA