

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.500

塑料电缆盖板

状态: 2026/1/30 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.500 - 塑料电缆盖板 带隔膜

刺穿塑料，穿引电缆，在谨慎引入电缆时保护等级可达 IP 65。

特征

型号	SZ 2563.500
产品描述	只能用一尖头插入塑料中，然后将电缆穿通拉过。
材料	塑料，根据 UL 94-V0 不含卤素
颜色	与 RAL 7035 类似
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
尺寸	宽度: 534 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AE
封盖板	尺寸: 5
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
电缆导入数量和最小/最大直径 (mm)	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110
包装单元	1 件
净重	0.86

特征

毛重	0.96
税率号	39269097
EAN	4028177325616
E-Number Sweden	E3404729
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECCLASS 8.0	27142421
