


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2565.110

## 接地帶

状态: 2026/5/21 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2565.110 - 接地带

用于建立一个安全可靠的接地连接，并带有完好无损的接触性：配有 M6 和 M8 环形接线片，适用于接地螺钉，在长度上得以优化，并装配完成。



## 特征

|        |   |
|--------|---|
| 型号     | SZ 2565.110                               |
| 产品描述   | 用于建立一个安全可靠的接地连接，并带有完好无损的接触性。              |
| 您的获益   | 带有 M6 和 M8 环形接线片，适用于接地螺钉<br>具有最佳长度并可以直接连接 |
| 横截面    | 10 mm <sup>2</sup>                        |
| 连接     | M6 – M8                                   |
| 安装可能性  | HD 连接方案：柜门/盖板 M6，箱体 M6，安装板 M8             |
| 说明     | 请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。                 |
| 尺寸     | 长度: 300 mm                                |
| 包装单元   | 5 件                                       |
| 净重     | 0.17 kg                                   |
| 毛重     | 0.179 kg                                  |
| 税率号    | 85444290                                  |
| ETIM 9 | EC000839                                  |

# 特征

---

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000839 |
|--------|----------|

---

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
|------------|----------|

---

|      |   |
|------|---|
| 产品描述 | SZ 接地带, 连接方式: M6-M8, 用于直径 10 mm <sup>2</sup> , 长度: 300 mm |
|------|---|