
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2565.450 带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地 板

状态: 2025/11/11 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2565.450 - 带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地板 用于AX

分体式封盖板便于在外壳上轻松完成安装,并有多种安装方式可选。用于轻松将带有或不带插头连接器的电缆导入外壳。封盖板上的特制孔可确保拧紧时自动实现等电位连接。不再需要螺栓、接线端子或接地线。

特征

	SZ 2565.450
	两段式
材料	钢板
	RAL 7035
供货范围	包括固定件
	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
	在宽度大于 760 mm 的机柜中安装时,需要两个包装单元
尺寸	宽度: 301 mm
	深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
—————————————————————————————————————	1037.000
	1055.000
	1073.000
	1180.000
	1280.000
	1338.000
	1181.000
	1281.000

© Rittal 2025

特征

包装单元	1件
净重	0.95
毛重	1.02
本型号(含包装)PCF(出厂前)	3.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73079100
EAN	4028177973152
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025