Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SZ 2567.200


状态: 2025/12/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2567.200 - 配备公制敲落孔,用于 AX

简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固框架用于直接安装模块化电缆套管。







特征

型号	SZ 2567.200
产品描述	简便地将用于电缆套管的敲落孔上的塑料穿透。辅助矩形开口和加固 框架用于直接安装模块化电缆套管。
材料	塑料,根据 UL 94-V0
颜色	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 个矩形切口容纳 10 个小密封插入件
Number of rectangular cutouts	6
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类

© Rittal 2025

特征

公制敲落孔数量	4 x M12
	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	3 x M32
	1 x M40
	1 x M50
尺寸	宽度: 436 mm
	深度: 221 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 7
工作温度范围	-40 °C80 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
Number knockouts	4
	5
	5
	4
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

© Rittal 2025 3

特征

包装单元	1件
净重	0.58
毛重	0.601
税率号	39269097
EAN	4028177938458
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

批准

批准 UL + C-UL - FTTA