
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2569.000 接地带

状态: 2025/11/24 (来源: rittal.com/tw-zh)



SZ 2569.000 - 接地带

用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性:配有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉,在长度上得以优化,并装配完成。





特征

型号	SZ 2569.000
产品描述	用于建立一个安全可靠的接地连接,并带有完好无损的接触性。
您的获益	带有 M6 和 M8 环形接线片,适用于接地螺钉 具有最佳长度并可以直接连接
横截面	25 mm²
连接	M8 – M8
安装可能性	AX 连接方案:柜门/盖板 M8,箱体 M8,安装板 M8 VX 连接方案:柜门/顶盖 M8,箱体 M8,安装板 M8,侧板 M8,底板 M8
说明	请遵守各机柜或箱体系统的装配说明或接地线手册要求。
尺寸	长度: 300 mm
包装单元	5 件
净重	0.39
毛重	0.436
税率号	85444290

© Rittal 2025

特征

EAN	4028177027978
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

© Rittal 2025