Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2571.100 金属封盖板

状态: 2025/12/18 (来源: rittal.com/tw-zh)



AX 2571.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔,用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

型号	AX 2571.100
产品描述	简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12
	2 x M16
	9 x M20
	5 x M25
	1 x M32
	1 x M40
尺寸	宽度: 256 mm
	深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 1
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 12K

© Rittal 2025

特征

Number knockouts	2
	2
	9
	5
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
包装单元	1件
净重	0.46
毛重	0.469
本型号(含包装)PCF(出厂前)	2.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	73079100
EAN	4028177925304
E-Number Sweden	E3465295
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

批准

© Rittal 2025 3

批准

批准

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025