


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2571.100

金属封盖板

状态: 2026/2/12 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2571.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

型号	AX 2571.100
产品描述	简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	2 x M12 2 x M16 9 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40
尺寸	宽度: 256 mm 深度: 149 mm
适用于	箱体类型: AX
封盖板	尺寸: 1
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时, 防护等级为 IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 12K

特征

Number knockouts	2 2 9 5 1 1
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
包装单元	1 件
净重	0.46
毛重	0.469
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	2.3 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B：PCF数值（出厂前）基于产品重量，威图自声明
税率号	73079100
EAN	4028177925304
E-Number Sweden	E3465295
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

批准

批准

批准

UL + C-UL - FTTA