


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2575.100

金属封盖板

状态: 2026/5/15 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2575.100 - 金属封盖板 配备公制敲落孔，用于 AX

简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。

特征

| | |
|-------------------------|--|
| 型号 | AX 2575.100 |
| 产品描述 | 简便地使用螺丝刀击穿用于电缆套管的孔。 |
| 材料 | 钢板 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 说明 | 可在各箱体中获知各法兰板大小分类 |
| 公制敲落孔数量 | 2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40 |
| 尺寸 | 宽度: 301 mm 深度: 221 mm |
| 适用于 | 箱体类型: AX |
| 封盖板 | 尺寸: 5 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | 在按照规定安装时，防护等级为 IP 66 |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 Type 12K |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.795 kg |
| 毛重 | 0.806 kg |

特征

| | |
|---------------------|---|
| 本型号 (含包装) PCF (出厂前) | 4.1 kg CO2 eq (Cat B) |
| 关于PCF类别说明 | 类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明 |
| 税率号 | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| 产品描述 | SZ 金属封盖板, 用于 AX, 配备公制敲落孔, 宽度和深度: 301x221 mm, 用于尺寸 5 封盖板 |

批准

| | |
|----|------------------|
| 批准 | UL + C-UL - FTTA |
|----|------------------|