Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2584.100 立柱固定件

状态: 2025/11/14 (来源: rittal.com/tw-zh)



AX 2584.100 - 立柱固定件 用于 AX、KX、AX 塑料、AX IT、CS 壁挂式箱体

用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。





特征

	AX 2584.100
产品描述	用于在圆形立柱或方形立柱上可靠、舒适地进行固定。
技术数据	适用的立柱直径: 直径为 40 至 170 mm
	适用的立柱尺寸: 🛛 从 50 至 150 mm
材料	安装角轨,嵌条:钢板
	拉紧带:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面	Mounting angle, clamp strip: Galvanic zinc-nickel, passivated
供货范围	2 根安装角轨,长 600 mm
	4 根嵌条
	2根拉紧带
	4 个拉紧角固定件
	4 个 M10 自攻螺栓,用于安装在机柜上
说明	仅适用于宽度不超过 600 mm 的箱体。

© Rittal 2025 2

特征

箱体类型: AX
KX
AX 塑料
AXIT
CS 壁挂式户外箱体
AX 户外箱体
AE
KL
EB AX3段式壁挂箱体
AX3权以至任相评 ————————————————————————————————————
类型 1
Type 3R
Type 4
类型 12 ————————————————————————————————————
2件
1.88
1.96
7.3 kg CO2 eq (Cat B)
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
83024900
4028177940598
E3465274
EC002620
EC002620
27189234

© Rittal 2025 3

批准

批准

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025