

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2684.600

## 立式控制台

状态: 2026/7/8 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2684.600 - 立式控制台 不锈钢

不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304), 配有预装配组件, 防护等级 IP 55, 四种不同的宽度。自动啮合的盖板支撑件实现简便的操作。可更换锁芯。分段式底板实现简便的电缆铺设。



## 特征

|               |   |
|---------------|---|
| 型号            | TP 2684.600   |
| 材料            | 箱体: 不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm<br>门或双门以及琴式控制台盖: 不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm<br>安装板: 钢板, 3.0 mm |
| 表面            | 箱体、门、琴式控制台箱盖和底板: 拉丝, 粒度 400<br>安装板: 镀锌  |
| 供货范围          | 箱体后面和侧面封闭<br>门或双门在前面, 配有锁杆<br>琴式控制台盖用箱盖定位支撑件和凸缘锁定在箱体中<br>双齿锁芯锁具<br>分段式底板<br>安装板                     |
| 尺寸            | 宽度: 800 mm<br>高度: 960 mm  |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 730 mm x 780 mm   |

## 特征

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 上部深度                      | 480 mm   |
| 下部深度                      | 400 mm   |
| 门数                        | 1  |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55  |
| Protection category NEMA  | NEMA 12  |
| 基本材料                      | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)                                    |
| 尺寸                        | 宽度: 800 mm<br>高度: 960 mm<br>上部深度: 480 mm<br>下部深度: 400 mm |
| 包装单元                      | 1 件  |
| 净重                        | 60 kg  |
| 毛重                        | 65.2 kg  |
| 税率号                       | 94032080   |
| ETIM 9                    | EC000784   |
| ETIM 8                    | EC000784   |
| ECLASS 8.0                | 27180504   |
| 产品描述                      | TP 立式控制台, 宽x高x深: 800x960x400/深2: 480 mm, 不锈钢, 1.4301     |

## 批准

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 批准 | TÜV<br>UL + C-UL (listed) |
|----|---------------------------|

# 批准

---

解释

符合性声明

符合性声明 UK