


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2685.600 立式控制台

状态: 2026/4/4 (来源: rittal.com/tw-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2685.600 - 立式控制台 不锈钢

不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304), 配有预装配组件, 防护等级 IP 55, 四种不同的宽度。自动啮合的盖板支撑件实现简便的操作。可更换锁芯。分段式底板实现简便的电缆铺设。



特征

| | |
|---------------|---|
| 型号 | TP 2685.600 |
| 材料 | 箱体: 不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 门或双门以及琴式控制台盖: 不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm 安装板: 钢板, 3.0 mm |
| 表面 | 箱体、门、琴式控制台箱盖和底板: 拉丝, 粒度 400 安装板: 镀锌 |
| 供货范围 | 箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面, 配有锁杆 琴式控制台盖用箱盖定位支撑件和凸缘锁定在箱体中 双齿锁芯锁具 分段式底板 安装板 |
| 尺寸 | 宽度: 1,000 mm 高度: 960 mm |
| 安装板尺寸 (宽 x 高) | 930 mm x 780 mm |

特征

| | |
|---------------------------|--|
| 上部深度 | 480 mm |
| 下部深度 | 400 mm |
| 门数 | 2 |
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 尺寸 | 宽度: 1,000 mm 高度: 960 mm 上部深度: 480 mm 下部深度: 400 mm |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 77.115 kg |
| 毛重 | 79.5 kg |
| 税率号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 产品描述 | TP 立式控制台, 宽x高x深: 1000x960x400/深2: 480 mm, 不锈钢, 1.4301 |

批准

| | |
|----|---------------------------|
| 批准 | TÜV UL + C-UL (listed) |
|----|---------------------------|

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK