

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2686.600

立式控制台

状态: 2026/2/8 (来源: [ittal.com/tw-zh](https://www.ittal.com/tw-zh))



FRIEDHELM LOH GROUP

TP 2686.600 - 立式控制台 不锈钢

不锈钢立式控制台 1.4301, (AISI 304), 配有预装配组件, 防护等级 IP 55, 四种不同的宽度。自动啮合的盖板支撑件实现简便的操作。可更换锁芯。分段式底板实现简便的电缆铺设。



特征

型号	TP 2686.600
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 门或双门以及琴式控制台盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304), 2.0 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面	箱体、门、琴式控制台箱盖和底板：拉丝，粒度 400 安装板：镀锌
供货范围	箱体后面和侧面封闭 门或双门在前面, 配有锁杆 琴式控制台盖用箱盖定位支撑件和凸缘锁定在箱体中 双齿锁芯锁具 分段式底板 安装板
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 960 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	1,130 mm x 780 mm

特征

上部深度	480 mm
下部深度	400 mm
门数	2
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
尺寸	宽度: 1,200 mm 高度: 960 mm 上部深度: 480 mm 下部深度: 400 mm
包装单元	1 件
净重	83.1
毛重	90.3
税率号	94032080
EAN	4028177031432
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

批准

批准	TÜV UL + C-UL (listed)
----	---------------------------

批准

解释

符合性声明

符合性声明 UK